



Topný pás DEVIDry™ 55 W/m²

Topný pás DEVIDry™ je součástí systému podlahového vytápění určeného pro vnitřní použití v místnostech se suchou skladbou podlahy. Topný pás je složen ze zvukové izolace, topného kabelu a gumové podložky o celkové výšce pouhých 8 mm. Tato skladba tvoří komplexní podklad (all-in-one) pro dřevěné a laminátové podlahy a koberce.

System je možné použít pod dřevěné podlahy, parkety a laminátové podlahy do tloušťky 22 mm (a dokonce pod koberce se sadou DEVIDry™ Plug Kit). System byl testován s dřevěnými materiály s izolačními hodnotami od 0,05 do 0,18 m² K/W.

Výhody:	Typ	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> Snadná instalace, bez potřeby zálivky. Snížení hluku až na 17 dB. Stavební výška pouze 8 mm + podlaha. <p>Shoda s normami:</p> <ul style="list-style-type: none"> Topný systém DEVIDry™ splňuje požadavky normy IEC 60335-2-96 (se sadou DEVIDry™ Pro Kit) a IEC60335-2-106 (se sadou DEVIDry™ Plug Kit). 	Pracovní napětí	220–240 V
	Výkon	55 W/m ² při 230 V~
	Výška	8 mm
	Max. proud spojených pásů DEVIDry™	10 A
	Tepelný odpor (μ)	8 W/m ² K
	Hodnota útlumu zvuku	17 dB
	Třída krytí	X7

Typy

Obj. č.	Typ	Vytápěná plocha	Příkon	Kód EAN
89300000	DEVIDry™ 55, 1 m ²	0,4 m ²	22 W	5703466177815
89300002	DEVIDry™ 55, 2 m ²	1,4 m ²	77 W	5703466177822
89300004	DEVIDry™ 55, 3 m ²	2,4 m ²	132 W	5703466177839
89300006	DEVIDry™ 55, 4 m ²	3,4 m ²	187 W	5703466177846
89300008	DEVIDry™ 55, 5 m ²	4,4 m ²	242 W	5703466177853

Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Popis	Kód EAN
89300030	DEVIDry™ FM1	Výplň, 1 m ²	5703466179352
89300031	DEVIDry™ FM2	Výplň, 2 m ²	5703466179369
89300032	DEVIDry™ FM4	Výplň, 4 m ²	5703466179376
19911110	DEVIDry™ X25	Propojovací kabel, 25 cm	5703466177945
19911111	DEVIDry™ X100	Propojovací kabel, 100 cm	5703466177952
19911112	DEVIDry™ X200	Propojovací kabel, 200 cm	5703466177969
19405856	DEVIDry™ Tape	Pro upevnění pásů	5703466190678

Výkon	Konstrukce podlahy		Podlahová krytina		
	Dřevo	Beton	Dřevo	Laminát	Koberec
55 W/m ²	+	+	+	+	+