




## DEVIreg™ 330 (5 až 45 °C)

DEVIreg™ 330 je elektronický termostat pro montáž do elektrických rozvaděčů na DIN lištu. Používá se primárně pro regulaci podlahového vytápění. Termostat musí být instalován prostřednictvím jističe, který odpojuje všechny póly.

K měření a regulaci požadované teploty je nutné použít buď podlahový snímač, nebo externí prostorový snímač. Termostat je opatřen tlačítkem pro nastavení teploty se stupnicí od 5 do +45 °C.

Výhody:	Typ	Hodnota
<ul style="list-style-type: none"> <li>Montáž na DIN lištu</li> <li>Nízká spotřeba v pohotovostním režimu</li> <li>LED indikátor</li> <li>2letá záruka DEVIwarranty™</li> </ul>	Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
	Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,25 W
	Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 16 A/3 680 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
	Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
<b>Shoda s normami:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Termostat DEVIreg™ 330 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná) a EN/IEC 60730-2-9 (termostat).</li> </ul>	Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ
	Hystereze	±0,2 °C
	Teplota okolí	-10 až +50 °C
	Útlumová teplota	5 °C
<b>Certifikáty:</b>  	Teplotní rozsah	5 až 45 °C
	Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm <sup>2</sup> nebo 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
	Teplota zkoušky tlaku	75 °C
	Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
	Typ regulátoru	1 C
	Skladovací teplota	-20 až +65 °C
	Třída krytí	20
	Třída ochrany	Třída II – <input type="checkbox"/>
	Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 36 mm x 58 mm
	Hmotnost	83 g

### Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1072	DEVIreg™ 330	Teplotní rozsah 5 až 45 °C, včetně podlahového snímače	5703466209226

### Příslušenství

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
19809103	Ochranná trubka senzoru	Černá, 2,5 m, Ø6,7 mm	5703466111536
12500120	Krytka snímače	Mosazná pro ochrannou trubku senzoru Ø6,7	5703466111543

**DŮLEŽITÉ:** Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.