



DEVIreg™ 535

DEVIreg™ 535 je elektronický programovatelný termostat, který obsahuje tři funkce v jednom: podlahový snímač, prostorový snímač nebo kombinaci obou. Program je jednoduchý a den je rozdělený na 4 periody: ráno, den, večer a noc. Termostat může být namontován buď jako podomítkový nebo na zeď.

Po nastavení bude termostat automaticky regulovat vytápění tak, aby splnil vaše požadavky na příjemné prostředí, pomocí měření teploty podlahy, které bude kombinovat s měřením teploty vzduchu, bez ohledu na měnící se povětrnostní podmínky.

Výhody:

- Dvoupólový bezpečnostní jistič
- Nízká spotřeba v pohotovostním režimu
- Monitorování poruchy snímače
- LED indikátor signalizující poruchu
- Ochrana proti mrazu
- 2letá záruka DEVIwarranty™

Shoda s normami:

- Termostat DEVIreg™ 535 splňuje požadavky normy EN/IEC 60730-1 (obecná), EN/IEC 60730-2-7 (časovač), EN/IEC 60730-2-9 (termostat)

Certifikáty:



Typ	Hodnota
Pracovní napětí	220–240 V~ 50/60 Hz
Spotřeba v pohotovostním stavu	max. 0,3 W
Relé: Ohmické zatížení Indukční zatížení	Max. 15 A/3 450 W při 230 V Cos Φ = 0,3 max. 1 A
Snímač	NTC 15 kΩ při 25 °C
Hodnoty snímače 0 °C 25 °C 50 °C	42 kΩ 15 kΩ 6 kΩ
Hystereze	±0,2 °C s prostorovým snímačem ±0,4 °C pouze s podlahovým snímačem
Teplota okolí	-10 až +30 ❄
Ochrana proti mrazu	5 °C –
Teplotní rozsah	5–35 °C s prostorovým snímačem 5–45 °C pouze s podlahovým snímačem Max. teplota podlahy 20–50 °C Min. teplota podlahy 10–35 °C, při instalaci s kombinací prostorového a podlahového snímače
Specifikace kabelů (max.)	1 x 4 mm ² nebo 2 x 2,5 mm ²
Teplota zkoušky tlaku	75 °C
Stupeň znečištění	2 (použití v domácnosti)
Typ regulátoru	1 C
Skladovací teplota	-20 až +65 °C
Třída krytí	31
Třída ochrany	Třída II – <input type="checkbox"/>
Rozměry (V/Š/H)	85 mm x 85 mm x 54 mm (hloubka zapuštění: 24 mm)
Hmotnost	107 g

Typy

Obj. č.	Název výrobku	Typ	Kód EAN
140F1050	DEVIreg™ 535	S podlahovým a prostorovým snímačem včetně rámečku ELKO	5703466209134
140F1052	DEVIreg™ 535	S podlahovým a prostorovým snímačem včetně rámečku JUSSI	5703466209158

DŮLEŽITÉ: Když je termostat použit k regulaci podlahového vytápění ve spojení s dřevěnou podlahou nebo podlahou z podobného materiálu, vždy použijte podlahový snímač a nikdy nenastavujte maximální teplotu podlahy vyšší než 35 °C.